


# SERIE INTEGRAL 10" COMPLETO DI VALVOLE DN 2"



Per esecuzioni speciali di P min e B min, prego contattare il ns ufficio tecnico

## DESCRIZIONE

TI050(N-V-T)P / TI050(N-V-T)M

DESCRIZIONE	TI050(N-V-T)P / TI050(N-V-T)M
1 Bobina - Connettore	BH10 V## / V##
2 Viti - Rondelle	TKITVTE06X20X4
3 Gruppo pilota	1331080
4 Coperchio pilota	1251750
5 Coperchio remoto	1251770
6 Membrana secondaria (N-V-T)	TKISM025N Neoprene TKISM025V Viton TKISM025T Bassa temperatura
6a Molla membrana	3241002
7 Viti - Rondelle	TKITVTE10X25X6
8 Coperchio	1251650
9 Molla membrana	3241024
10 Membrana primaria (N-V-T)	TKISM050N Neoprene TKISM050V Viton TKISM050T Bassa temperatura

V## / V## = 24 Vdc - 24 Vac  
- 115 Vac - 230 Vac

## STAFFE SOSTEGNO

CS = COLLARE  
SA = SUPPORTO ALTO A = 273  
SB = SUPPORTO BASSO A = 161

TUBO D'USCITA LISCIО CORTO = G1  
TUBO D'USCITA LISCIО LUNGO = G2  
TUBO D'USCITA FILETTATO LUNGO = G3  
TUBO D'USCITA FILETTATO CORTO = G4

G5(\*) UTILIZZATO PER ACCOPIAMENTO  
CON PASSAPARETE PD55 TRAMITE  
STAFFA SA10

